

**Zestaw ściernic na rzepy (A) 100-elem., Ø 21 mm, ziarnistość: 320****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553960 320
GTIN	4027497148653
Klasa artykułu	53L

Opis**Wykonanie:**

Spód krążków jest laminowany welurem pętelkowym przyczepionym do **gumowego talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy** nr 553995. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do systemów mikroszlifowania. Maksymalna prędkość robocza patrz gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy nr 553995.

Opis techniczny

ziarnistość	320
Ø tarczy	21 mm
Materiały ścierne	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ø 21 mm
adapter	rzep
Rodzaj produktu	Krążki ścierne mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
drewniane	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		