

**Szyna ścienna Multifix, szerokość: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955350 400
GTIN	4062406303211
Klasa artykułu	91F

Opis**Wykonanie:**

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytyami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytyami magnetycznymi i zawieszanymi organizernami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwyty ściennego.

Pasuje do :

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

w dostawie::

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi. Z 2 uchwytyami ściennymi.

wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

wysokość: 83 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 10 mm

nośność: 20 kg

masa: 0,4 kg

Opis techniczny

wysokość	83 mm
masa	0,4 kg
głębokość	10 mm
nośność	20 kg

szerokość	400 mm
Rodzaj produktu	Szynowy system mocowania na ścianie