

**Szyna ścienna Multifix, szerokość: 700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955350 700
GTIN	4062406303235
Klasa artykułu	91F

**Opis****Wykonanie:**

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizernami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwytu ściennego.

**Pasuje do :**

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

**w dostawie::**

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi. Z 2 uchwytami ściennymi.

**wskazówka:**

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

wysokość: 83 mm

szerokość: 700 mm

głębokość: 10 mm

nośność: 20 kg

masa: 0,6 kg

**Opis techniczny**

szerokość	700 mm
wysokość	83 mm
głębokość	10 mm
nośność	20 kg

masa	0,6 kg
Rodzaj produktu	Szynowy system mocowania na ścianie