

**Szyna ścienna Multifix, szerokość: 1250 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 955350 1250 |
| GTIN | 4062406303266 |
| Klasa artykułu | 91F |

Opis**Wykonanie:**

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizernami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwytu ściennego.

Pasuje do :

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

w dostawie::

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi. Z 3 uchwytami ściennymi.

wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

wysokość: 83 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 10 mm

nośność: 20 kg

masa: 1,1 kg

Opis techniczny

| | |
|-----------|---------|
| wysokość | 83 mm |
| masa | 1,1 kg |
| szerokość | 1250 mm |
| głębokość | 10 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| nośność | 20 kg |
| Rodzaj produktu | Szynowy system mocowania na ścianie |