

Garant GRIDLINE

Podciąg z segmentami nóg i kołami do stołu warsztatowego Ready-to-go
Wysokość 950 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927265 1000
GTIN	4062406304584
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go, włącznie z segmentami nóg z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym w kolorze szarym. Nośność podciągów przejezdnych wynosi maks. 600 kg (stół wraz z zawartością).

Pasuje do :

Do obudów o wysokości 700 mm. Konstrukcja złożona z 1 obudowy 16G i 1 obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przejezdne stoły warsztatowe wymagają koniecznie szuflad z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 1100 mm

głębokość: 700 mm

Opis techniczny

Seria	Ready-to-go
-------	-------------

głębokość	700 mm
szerokość	1100 mm
wysokość	900 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do stołów warsztatowych