

**Garant****Stabilizator wytaczaków 3×D midi, Typ: 10L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319456 10L
GTIN	4062406309121
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zaleta:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do:**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu  $D_2 = 25$  mm dostępny na zamówienie.

**Opis techniczny**

kierunek skrawania	lewo
Ø trzonu $D_2$	32 mm
przesunięcie Z względem osi	11 mm
C	1 mm
dł. całkowita L1	53 mm
Długość wysięgu $L_1$	30 mm

promień R	1,2 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
długość całkowita L <sub>2</sub>	89 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków