

Garant**Stabilizator wytaczaków 5×D maxi, Typ: 10R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319465 10R
GTIN	4062406309350
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu **D₂ = 25 mm dostępny na zamówienie.**

Opis techniczny

kierunek skrawania	prawe
przesunięcie Z względem osi	14 mm
dł. całkowita L1	53 mm
Długość wysięgu L ₁	50 mm
Ø D ₃	40 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
C	1 mm

Ø mocowania D ₁	10 mm
długość całkowita L ₂	109 mm
promień R	1,2 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków