

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD midi, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319463 12L
GTIN	4062406309329
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: lewo

Ø mocowania D₁: 12 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 60 mm

dł. całkowita L₁: 53 mm

Opis techniczny

Ø D ₃	40 mm
kierunek skrawania	lewo
dł. całkowita L ₁	53 mm
Długość wysięgu L ₁	60 mm

Ø trzonu D ₂	32 mm
przesunięcie Z względem osi	14 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
promień R	1,2 mm
długość całkowita L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator Ø 12 midi
Promień Rx toczenie	14 mm
Punkt przecięcia U toczenie	1 mm
Promień Rx wcinanie	14,3 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-7,69 mm
Odległość NRx wcinanie	0 mm
Punkt przecięcia V wcinanie	-7,78 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	0,81 mm
Przesunięcie osi F _{min} toczenie	8 mm
Przesunięcie osi F _{min} wcinanie	8 mm
Szerokość B toczenie	12 mm
Szerokość B wcinanie	12 mm
Średnica bezpieczeństwa D _{min.} toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków