

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD mini, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319461 12L
GTIN	4062406309244
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: lewo

Ø mocowania D₁: 12 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 60 mm

dł. całkowita L₁: 53 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	60 mm
długość całkowita L ₂	119 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
promień R	1,2 mm

dł. całkowita L_1	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
\varnothing trzonu D_2	32 mm
przesunięcie Z względem osi	10,5 mm
kierunek skrawania	lewo
C	1 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator \varnothing 12 mini
Promień Rx wcinanie	11,41 mm
Promień Rx toczenie	10,76 mm
Punkt przecięcia U toczenie	1 mm
Odległość NRx wcinanie	0,61 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	1,3 mm
Punkt przecięcia V wcinanie	-4,3 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-4,47 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Szerokość B wcinanie	10,3 mm
Przesunięcie osi F_{\min} toczenie	7,5 mm
Przesunięcie osi F_{\min} wcinanie	7,5 mm
Szerokość B toczenie	10 mm
Średnica bezpieczeństwa D_{\min} toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków