

**Garant****Stabilizator wytaczaków 5×D maxi, Typ: 12R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319465 12R
GTIN	4062406309374
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zalety:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do:**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu **D<sub>2</sub> = 25 mm dostępny na zamówienie.**

**Opis techniczny**

dł. całkowita L1	53 mm
C	1,5 mm
Ø trzonu D <sub>2</sub>	32 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
przesunięcie Z względem osi	18,5 mm
kierunek skrawania	prawe
Ø D <sub>3</sub>	40 mm

Długość wysięgu $L_1$	60 mm
promień R	1,2 mm
długość całkowita $L_2$	119 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	$5 \times D$
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków