

**Garant****Stabilizator wytaczaków 5xD maxi, Typ: 20R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319465 20R
GTIN	4062406309411
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zalety:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do:**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8xD.

Stabilizator wytaczaków o 7xD lub Ø chwytu  $D_2 = 25$  mm dostępny na zamówienie.

**Opis techniczny**

przesunięcie Z względem osi	20 mm
C	1,5 mm
Ø $D_3$	40 mm
długość całkowita $L_2$	166 mm
Ø trzonu $D_2$	32 mm
kierunek skrawania	prawe
Ø mocowania $D_1$	20 mm

dł. całkowita L1	60 mm
promień R	1,2 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	100 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków