



## Pilniki trójkątne z uchwytem 2-komponentowym GARANT nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	511201 300
GTIN	4009215190649
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

#### Wszystkie boki nakuwane, zakończenie półtępe.

Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i **praktycznymi klipsami do znakowania kolorem** (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

#### Zastosowanie:

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

#### Norma:

**DIN 7261 Form C**

#### wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwyty dostępna pod nr 511200.

norma: DIN 7261

szerokość: 21 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
szerokość	21 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	A

opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	tak
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

## Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor RED	519605 RED
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor GREEN	519605 GREEN
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor YELLOW	519605 YELLOW