

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 5/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631032 5/8
GTIN	4062406309602
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

rozwartość klucza: 5/8 cal

Ø po stronie napędu: 21,9 mm

długość: 24,8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	5/8 cal
Ø po stronie napędu	21,9 mm
długość	24,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

