

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 11/32 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631032 11/32
GTIN	4062406309558
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

rozwartość klucza: 11/32 cal

Ø po stronie napędu: 13 mm

długość: 24,8 mm

**Opis techniczny**

długość	24,8 mm
rozwartość klucza	11/32 cal
Ø po stronie napędu	13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

