

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 7/8 cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642132 7/8 |
| GTIN | 4062406310356 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

Wąskie tolerancje rozwartości klucza nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 29,9 mm

długość: 41 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| Ø po stronie napędu | 29,9 mm |
| długość | 41 mm |
| rozwartość klucza | 7/8 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny |

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy