

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 1.5/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642132 1.5/16
GTIN	4062406310424
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

Wąskie tolerancje rozwartości klucza nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 44 mm

długość: 44 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	1.5/16 cal
Ø po stronie napędu	44 mm
długość	44 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy