

Garant**Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642532 1
GTIN	4062406310561
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	34 mm
długość	77 mm
rozwartość klucza	1 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Norma	ISO 2725-1
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710

Karta danych

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy