

**Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642532 3/4
GTIN	4062406310523
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 26,5 mm

długość: 77 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	26,5 mm
długość	77 mm
rozwartość klucza	3/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	ISO 2725-1
norma	ASME B 107.5M
norma	DIN EN 3709

norma	DIN 3124
norma	DIN EN 3710
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy