

HOLEX®
Nasadki 12-kątne 1/4 cala, długie wersja calowa, rozwartość klucza: 3/16 cal

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631452 3/16 |
| GTIN | 4062406310974 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis
Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 7,9 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------------------|
| długość | 50 mm |
| rozwartość klucza | 3/16 cal |
| Ø po stronie napędu | 7,9 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowany |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

