

**HOLEX®**
**Nasadki 12-kątne 1/4 cala, długie wersja calowa, rozwartość klucza: 1 1/32 cal**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631452 11/32
GTIN	4062406311025
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 13 mm

długość: 50 mm

**Opis techniczny**

długość	50 mm
rozwartość klucza	1 1/32 cal
Ø po stronie napędu	13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

