

HOLEX®**Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala, krótkie wersja calowa, sześciokąt: 3/32 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631722 3/32
GTIN	4062406311094
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12 mm

długość: 36 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	12 mm
długość	36 mm
sześciokąt	3/32 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

