

**HOLEX®****Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala, krótkie wersja calowa, sześciokąt: 5/32 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631722 5/32
GTIN	4062406311131
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.  
Gniazdo czworokątne z otworem.

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12 mm

długość: 36 mm

**Opis techniczny**

długość	36 mm
sześciokąt	5/32 cal
Ø po stronie napędu	12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

