

HOLEX**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym wersja calowa, rozwartość klucza: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622732 1/4
GTIN	4062406312695
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość grotu: 230 mm

Opis techniczny

długość grotu	230 mm
rozwartość klucza	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe