



## Pneumatyczne wkrętarki udarowe kompaktowe, Typ: 7732



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079201 7732
GTIN	
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Miniwkrętarka udarowa o zwartej konstrukcji i dużej mocy, korpus aluminiowy. Łatwa w obsłudze **zmiana kierunku obrotów** na prawe i lewe, za pomocą 2-stopniowej dźwigienki. Maks. moment obrotowy luzowania 610 Nm przy masie zaledwie 1,3 kg i długości zaledwie 112 mm. Mechanizm udarowy Jumbo Hammer.

### Opis techniczny

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
długość	112 mm
oznaczenie producenta	7732
maks. wibracje wg EN	12,1 m/s <sup>2</sup>
zakres momentu obrotowego	138 - 420 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt
poziom natężenia dźwięku przy pracy	95 dB(A)

wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	612 l/min
masa	1,3 kg
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø śrub (8.8-12.9)	M20
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Wkrętarka