

**Ogrodniczki Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 102****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091332 102
GTIN	4030913068770
Klasa artykułu	06I

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszonka na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Ogrodniczki z regulowaną talią.

- **Kieszonka na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Bezpieczne klamry zamykające na szelkach.**

Opis:

- **Dwie kieszonki przednie.**
- **Guma w pasie.**
- **Zapięcie na rzep w kroku.**
- **Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.**
- **Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę.**
- **Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki połączenie kolorów **niebieski i morski** pod nr 091331.

Opis techniczny

liczba kieszeni bocznych	2
liczba kieszeni na kolanie	2
liczba kieszeni na udzie	1
zamknięcie wtykowe	sprzączki na szelkach
Kieszeń na bawecie	z klapką i zamknięciem na rzep
wielkość FR	44L
kieszenie boczne	wstawiony
Rozmiar odzieżowy DE	102
zakończenie nogawki	prosty, otwarty
kieszeń na komórkę	tak
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep	tak
liczba kieszeni na metrówkę	2
zapięcie spodni	zamek błyskawiczny
materiał	bawełna, poliester
wielkość IT	44L
Seria	Highline
Usługa specjalna	uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Wielkość ES	44L
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
odzież standardowa	Standard UV 801
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać

czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	szary łupek / czarny
Rodzaj produktu	Ogrodniczki

Akcesoria

Ochroniacze kolan Standard1 para Typ KNEE	091802 KNEE
---	-------------