

Garant

Adapter szybkowymienny, Weldon z nakrętką zewnętrzną ER 32, Ø zaciskania: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319762 8
GTIN	4062406328726
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.
- Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.

Zalety:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do opravek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.

Niezwykle elastyczne zastosowanie:

- Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.
- Pasuje do wszystkich opravek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku opravek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	46,5 mm
---------------------------	---------

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3
Ø zewn. D	49 mm
Rodzaj produktu	Adapter szybkowymienny