

**Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18,0 V, Typ: M18TAL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Klasa artykułu	07A

Opis**Wykonanie:**

Solidne latarki z akumulatorem litowo-jonowym, z silnym strumieniem światła, wykorzystujące technologię **TRUEVIEW™**. Lampa budowlana zapewnia pełne oświetlenie w zakresie 360 stopni i stanowi idealne rozwiązanie do oświetlania powierzchni i do wykonywania prac nad głową.

Pasuje do :

Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18).

w dostawie::**Latarka akumulatorowa bez akumulatora.**

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18 TAL

Strumień światła: 2200 lm

strumień światła, stopień 2: 1100 lm

czas świecenia: 8 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 15

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Opis techniczny

czas świecenia	8 h
----------------	-----

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
oznaczenie producenta	M18 TAL
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	2200 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	15
strumień światła, stopień 2	1100 lm
strefa wg ATEX	brak
Napięcie akumulatorów	18 V
Atrybut nazwy produktu	18,0 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa