



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED SPS, pobór mocy: 84 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081260 84
GTIN	5708997360095
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Mobilna lampa warsztatowa AREA 10 SPS z oświetleniem 360°, wymiennym pakietem akumulatorów, praktycznym uchwytem i haczykami do zawieszania zapewnia kąt świecenia wynoszący 180° lub 360°, zależnie od wykonywanych czynności. Zintegrowana funkcja ściemniania umożliwia wybór spośród pięciu różnych stopni jasności. AREA 10 SPS wyposażono w technologię SCANGRIP POWER SOLUTION umożliwiającą ładowanie akumulatora podczas pracy. Ponadto urządzenie ma wbudowany akumulator rezerwowego. Aplikacja do sterowania funkcjami oświetlenia BLUETOOTH umożliwia włączanie i wyłączanie oraz ustawianie wydajności świetlnej za pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego.

stopień ochrony IP: IP 65

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 500 - 10000 lm

Wartość CRI: 80

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

długość całkowita: 380 mm

Szerokość całkowita: 198 mm

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
Napięcie akumulatorów	12,6 V
temperatura barwy	6000 K
Wartość CRI	80
Strumień światła	500 - 10000 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	198 mm
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	380 mm
masa	3800 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
wys. całkowita	198 mm
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa