

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80SS5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

5x Xtric 363000.

Opis techniczny

zakres mocowania S1

0 - 76 mm

wysokość H	40 mm
B	80 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 80
maksymalny moment obrotowy	85 Nm
maks. siła mocująca do	25 kN
masa	3,2 kg
zakres mocowania S2	74 - 144 mm
rozwarości kluczy	5 mm
rozwarości kluczy	10 mm
L	170 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Seria	Xtric
Wymiar na spodzie	52 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe