

**Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 1/15,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156730 1/15,5
GTIN	4033591012363
Klasa artykułu	16C

**Opis****Wykonanie:**

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

**Zastosowanie:**

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub <B>przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,<BR/>do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

długość robocza: 22 mm

Ø chwytu: 14 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø pogłębienia	15,5 mm
długość robocza	22 mm
Ø chwytu	14 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

chłodzenie wewnętrzne

tak