



## Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 1/27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 1/27
GTIN	4033591012592
Klasa artykułu	16C

### Opis

#### Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

#### Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub <B>przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,<BR/>do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

długość robocza: 22 mm

Ø chwytu: 14 mm

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø pogłębienia	27 mm
długość robocza	22 mm
Ø chwytu	14 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

chłodzenie wewnętrzne

tak