



Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 2/24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 2/24
GTIN	4033591013254
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą.

Materiał ostrza

 ; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

długość robocza: 27 mm

Ø chwytu: 22 mm

Opis techniczny

Ø pogłębienia	24 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość robocza	27 mm
Ø chwytu	22 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

chłodzenie wewnętrzne

tak