



Tulejka redukcyjna, Ø 20 mm, Ø mocowania D1: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302150 5
GTIN	
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S **Schunk**.

Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwneemu łącznikowi.

Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

Pasuje do :

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

Ø D: 20 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	5 mm
Ø D	20 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 20 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5 μm

Rodzaj produktu

Akcesoria do opravek hydraulicznych