



## Tulejka redukcyjna, Ø 20 mm, Ø mocowania D1: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302150 12
GTIN	
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S **Schunk**.

Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwneemu łącznikowi.

**Ze szczelinami kanalików chłodziwa.**

#### Zastosowanie:

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

#### Pasuje do :

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

Ø D: 20 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D	20 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 20 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5 µm

Rodzaj produktu

Akcesoria do oprawek hydraulicznych