



## Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 2/36 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 156730 2/36   |
| GTIN             | 4033591013445 |
| Klasa artykułu   | 16C           |

### Opis

#### Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

#### Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub <B>przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,</B>do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

Liczba ostrzy Z: 4

długość robocza: 27 mm

Ø chwytu: 22 mm

### Opis techniczny

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ø pogłębienia   | 36 mm       |
| Liczba ostrzy Z | 4           |
| Ø chwytu        | 22 mm       |
| długość robocza | 27 mm       |
| powłoka         | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS         |

&nbsp;

chłodzenie wewnętrzne

tak