

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711T, 8×300 mm, ziarnistość: 220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558007 220
GTIN	4018875566633
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy. ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o **wysokiej elastyczności**. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno**.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

ziarnistość	220
-------------	-----

Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	8 mm
długość taśmy ścierniej	300 mm
Atrybut nazwy produktu	8×300 mm
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,