



Zestaw suwmiarek cyfrowych TESA-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	405523 150
GTIN	4067263132790
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

- Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
- Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami.
- Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
- Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
czas pracy	12000 godziny
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
przełączalny odczyt	mm / cale
wymiar głębokości	okrągłe

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
granica błędu	0,03 mm
ogniwa słoneczne	nie
automatyczne wyłączenie	tak
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
odczyt	0,01 mm
układ Stand-by	tak
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Akcesoria

Suwmiarka cyfrowa TESA-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem zakres pomiarowy 150 mm

412759 150