



Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 2/55 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 156730 2/55 |
| GTIN | 4033591013636 |
| Klasa artykułu | 16C |

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą.

Materiał ostrza

 ; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

Liczba ostrzy Z: 4

długość robocza: 27 mm

Ø chwytu: 22 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|-------------|
| Ø pogłębienia | 55 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| Ø chwytu | 22 mm |
| długość robocza | 27 mm |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |

chłodzenie wewnętrzne

tak