



## Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 2/56 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 2/56
GTIN	4033591013643
Klasa artykułu	16C

### Opis

#### Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

#### Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub <B>przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,</B>do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

Liczba ostrzy Z: 4

długość robocza: 27 mm

Ø chwytu: 22 mm

### Opis techniczny

Ø pogłębienia	56 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu	22 mm
długość robocza	27 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

chłodzenie wewnętrzne

tak