

**Ręczny dynamometr DFG, zakres pomiarowy: 2500N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	479025 2500
GTIN	2050002070783
Klasa artykułu	47F

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalny dynamometr z kolorowym wyświetlaczem do precyzyjnego pomiaru siły pociągowej i siły nacisku. Mocna obudowa z odlewu ciśnieniowego.

- **Wskazanie aktualnej wartości siły i wartości szczytowej.**
- **Programowalne przyciski funkcyjne.**
- **Monitorowanie limitów tolerancji, wskazania optyczne i akustyczne.**
- **Pamięć wartości pomiarów.**
- **Analiza statystyczna zapisanych wartości.**
- **Port do eksportu danych.**
- **Możliwość przełączania wskazań: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

w dostawie::

Walizka transportowa, wtyczka do ładowania z przedłużką USB, akcesoria (nakładka dociskowa, zaczep, końcówka, trzpień zginający, rowek V, przedłużka).

Wyp. dodatkowe:

Ręczne stojaki pomiarowe nr 479029.

Opis techniczny

dokładność	0,2 %
------------	-------

rozdzielczość	0,5 N
wysokość	42 mm
szerokość	84 mm
długość	191 mm
zakres pomiarowy	250 - 2250 N
pamięć wartości pomiarów	50
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Dynamometr