

**HOLEX®****Brzeszczot do piły taśmowej do metalu 27×3660, liczba zębów na cal: 6/10**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	173755 6/10
GTIN	4045197275714
Klasa artykułu	12S

## Opis

### Wykonanie:

**HOLEX – piła taśmowa produkcyjna**, o dużej wydajności cięcia.

### Zastosowanie:

**Uzębienie mieszane 0°** – nie generuje drgań, do dużego zakresu przekrojów poprzecznych (do rur i profili, do materiału pełnego do maks. 70 mm).

**Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów poprzecznych (do materiału pełnego od 50 mm).

**Uzębienie normalne 0°** – do małych i średnich przekrojów poprzecznych, do maks. 70 mm długości zazębienia.

**Uzębienie normalne 10°** – do większych przekrojów poprzecznych od 50 mm długości zazębienia.

### wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 0°

szerokość: 27 mm

Grubość: 0,9 mm

długość: 3660 mm

## Opis techniczny

szerokość	27 mm
Grubość	0,9 mm
długość	3660 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 0°
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8