

Garant**Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 7,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 7,2
GTIN	4045197250834
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
zakres regulacji Ø: 7,2 - 8 mm

długość ostrzy L_c : 32 mm

długość całkowita L: 110 mm

chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Opis techniczny

Ø nom. D_c	7,2 mm
zakres regulacji Ø	7,2 - 8 mm
chwyt kwadratowy □	3,4 mm
długość ostrzy L_c	32 mm
długość całkowita L	110 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy