

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 8
GTIN	4045197250841
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym  
zakres regulacji Ø: 8 - 9 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 34 mm

długość całkowita L: 115 mm

chwyt kwadratowy □: 3,8 mm

**Opis techniczny**

zakres regulacji Ø	8 - 9 mm
Ø nom. $D_c$	8 mm
chwyt kwadratowy □	3,8 mm
długość ostrzy $L_c$	34 mm
długość całkowita L	115 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

---

**Akcesoria**

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 13

160800 13

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 11

160800 11