

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 31,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 31,5
GTIN	4045197250957
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym  
zakres regulacji Ø: 31,5 - 37 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 98 mm

długość całkowita  $L$ : 280 mm

chwyt kwadratowy  $\square$ : 18 mm

**Opis techniczny**

zakres regulacji Ø	31,5 - 37 mm
Ø nom. $D_c$	31,5 mm
chwyt kwadratowy $\square$	18 mm
długość ostrzy $L_c$	98 mm
długość całkowita $L$	280 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

---

**Akcesoria**

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 11

160800 11

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 13

160800 13