

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 45mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 45
GTIN	4045197250971
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

**Opis techniczny**

zakres regulacji Ø	45 - 55 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	45 mm
chwyt kwadratowy □	26 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	118 mm
długość całkowita L	370 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		