

Garant**Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 55 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 55
GTIN	4045197250988
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
zakres regulacji Ø: 55 - 67 mm

długość ostrzy L_c : 125 mm

długość całkowita L: 400 mm

chwyt kwadratowy □: 32 mm

Opis techniczny

zakres regulacji Ø	55 - 67 mm
Ø nom. D_c	55 mm
chwyt kwadratowy □	32 mm
długość ostrzy L_c	125 mm
długość całkowita L	400 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy