

Garant**Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie, liczba rozwiertaków: 11****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 160800 11 |
| GTIN | 4045197251336 |
| Klasa artykułu | 110 |

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krótkich nr 160600.

pierścień barwny: bez

zakres Ø: 8 - 31,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| liczba rozwiertaków | 11 |
| zakres Ø | 8 - 31,5 mm |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | Norma zakładowa |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Phillips-BIT |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 31,5 mm | 160600 31,5 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 12 mm | 160600 12 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 9 mm | 160600 9 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 18 mm | 160600 18 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 24 mm | 160600 24 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 11 mm | 160600 11 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 21 mm | 160600 21 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 13,5 mm | 160600 13,5 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 27,5 mm | 160600 27,5 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 10 mm | 160600 10 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 8 mm | 160600 8 |
| Rozwiertaki ręczne nastawne Ø DC 15,5 mm | 160600 15,5 |