

Garant**Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162971 8
GTIN	4045197364128
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c : 33 mm

Długość wysięgu L_1 : 219 mm

długość całkowita L: 250 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s : 8 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	219 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,13 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D_c	8 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
długość całkowita L	250 mm
długość ostrzy L_c	33 mm
Liczba ostrzy Z	6

zalecana \varnothing otworu w stali < 750 N/mm ²	7,8 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami