

Re-Bo**Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, Ø×grubość: 20X6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	175000 20X6
GTIN	4045197242044
Klasa artykułu	17A

Opis

Wykonanie:

DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe w kształcie A.
Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o Ø 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.

Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Materiał ostrza

 :: HSS

norma: DIN 1837

Grubość: 6 mm

Ø otworu: 5 mm

Liczba zębów Z: 24

Opis techniczny

Grubość	6 mm
Ø	20 mm
Ø otworu	5 mm
maksymalna głębokość cięcia	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Liczba zębów Z	24
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 1837