

Garant**Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162961 5
GTIN	4045197364043
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c : 23 mm

Długość wysięgu L_1 : 89 mm

długość całkowita L: 115 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s : 5 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	89 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D_c	5 mm
Ø chwytu D_s	5 mm
długość całkowita L	115 mm
długość ostrzy L_c	23 mm
Liczba ostrzy Z	6

zalecana \varnothing otworu w stali < 750 N/mm ²	4,9 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
Wymiar górny ostrza	0,01 mm
Wymiar dolny ostrza	0,005 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami